

Audio Guide System ImtraGuide 300TG

Mit dem Modell 300TG (entspricht ImtraGuide 300 aber zusätzlich mit integrierter TourGuide-Funktion) können neben den herkömmlichen AudioGuide-Funktionen zusätzlich auch Gruppenführungen durchgeführt werden.

Damit ist es möglich, mit ein und demselben Gerät neben der AudioGuide-Funktion auch Besucher mit einem Sprecher durch das Museum oder eine Veranstaltung zu führen. D.h. einer spricht „live“ und die Besucher hören das Signal über Ihre Player. Bei den Playern empfiehlt sich die zusätzliche Verwendung unserer Bügelohrhörer. Der Führende benötigt zusätzlich einen Sender mit Headsetmikrofon.

Mit dem ImtraGuide System können Sie Ihren Besuchern vorgefertigte Audiostücke selbständig anhören lassen. Die Besucher bekommen eine Art Telefonhörer und können beim jeweiligen Objekt das jeweils passende Audiostück automatisch oder halbautomatisch auf Knopfdruck abrufen.

Man kann somit solange man möchte, ohne Zeitdruck, beim gewünschten Objekt verweilen und so seine eigene Geschwindigkeit definieren. Je nach Ausführung ist der Player mit Infrarot- (IR) und RF- oder RFID-Funktion ausgestattet. Dies erlaubt zusätzlich das automatische und halbautomatische Starten der Audiofiles (ohne Drücken der Objektnummer). Weiters hat der Player ein blaues Monochrom OLED-Display für die Anzeige der Tracknummer.

- für Museen
- Ausstellungen
- Besichtigungen

Der eingebaute Lautsprecher liefert eine perfekte Tonqualität. Über die vorhandenen Klinkenbuchsen können auch noch zusätzlich 2 Ohr- oder Kopfhörer angeschlossen werden, damit 2 Personen gleichzeitig hören können. Der eingebaute 8GB Speicher erlaubt die Aufzeichnung von Hörstücken in ausreichender Menge und in verschiedenen Sprachen. Damit können Sie auch Ihren ausländischen Gästen eine optimale Qualität bieten.

Der Hörer wird in der Farbe schwarz geliefert. Die Größe, Form und das Gewicht des Handhörers wurden so gestaltet, dass ein bequemer und leichter Einsatz der Geräte gewährleistet ist.





TECHNICAL DATA


Die hintergrundbeleuchtete Tastatur ist dafür ausgelegt, dass sie auch von sehbehinderten Personen einfach bedient werden kann. Die Tasten sind mit einfachen Symbolen für PLAY/PAUSE, VOR und ZURÜCK beschriftet und können von jüngeren, als auch älteren Personen leicht bedient werden. Auch die Hörlautstärke kann individuell geregelt werden.

Der Player wird mit einer Umhängekordel ausgeliefert, sodass man sich das Gerät umhängen kann.

Das Gerät ist mit 2 Stk. wiederaufladbaren Lithium Akkus Größe AA ausgestattet. Damit können die AudioGuides bis zu 12 Stunden eingesetzt werden. Die Ladung der Geräte erfolgt über 10er- oder 20er Ladeeinheiten.



Mittels Software können die Player einfach und unkompliziert immer auf den aktuellen Stand gehalten werden. Die aktuellen Files werden per USB-Kabel auf einen Player aufgespielt. Mittels der Updateeinheit kann dann das aktuelle Update auf 20 Geräte gleichzeitig aufgespielt werden. Die Soundfiles kann man im Tonstudio erstellen lassen. Man kann diese aber auch relativ einfach selbst aufnehmen. Dazu kann optional ein Headset, sowie eine Software mitgeliefert werden.



Das absichtliche oder irrtümliche Mitnehmen der Player kann durch unser Diebstahlschutzsystem verhindert werden. Dazu wird mittels unserer Diebstahlwarneinheit und eines Kabels der gewünschte Bereich abgesteckt. Sobald der abgesicherte Bereich verlassen wird, beginnt der Player zu piepsen.

Bei Einsatz als TourGuide-System benötigt der Führende zusätzlich einen Sender mit Headsetmikrofon:



Bei den Playern empfiehlt sich die zusätzliche Verwendung unserer Bügelohrhörer:

optionales Zubehör wie Ohrhörer, Kordeln erhältlich:



Weiters gibt es noch Varianten mit zusätzlich eingebautem RF oder RFID-Modulen. Diese ermöglichen das halbautomatische Abspielen von Audiostücken mittels RF- bzw. RFID-Technologie.

Alle AudioGuide Systeme können individuell zusammengestellt werden und bestehen aus der von Ihnen gewünschten Anzahl an Hörern, Ladestationen und Software. Die Anlage kann später auch erweitert werden.